

Para testar o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS siga os seguintes passos:

1) Proceda com os passos indicados nas INSTRUÇÕES DE USO.

2) Caso o LED esteja apagado verifique:

1° - Se o plugue está corretamente conectado à tomada.

2° - Se a chave liga-desliga está ligada.

3° - Se a rede elétrica está energizada.

Se estes passos não ligarem o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS, encaminhe o produto ao Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

- Não remova a chapa metálica de apoio às folhas, pois existe o risco de choque elétrico de alta tensão.

- O DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS não pode ser em nenhuma hipótese desmontado ou alterado sob pena de perda de garantia.

#### LIMPEZA E CUIDADOS

Antes de limpar o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS tenha certeza que o plugue do cabo de alimentação foi desligado da tomada.

Não mergulhe a base na água.

Para limpeza externa do gabinete, esfregue com um pano macio e úmido.

Evite que o líquido utilizado para limpeza caia dentro do DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS.

Não utilize álcool ou gasolina para limpar o parte externa pois irá danificar permanentemente o gabinete.

Qualquer outro serviço além da limpeza e manutenção pelo usuário deve ser realizado por um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO.

#### **Certificado de Garantia**

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

A relação de assistências técnicas autorizadas está disponível em nosso site

[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)



Rua Mário Corradi, nº 209  
Erechim/RS CEP 99709-345  
C. Postal 376  
Telefone: (54) 3520.9900  
Fax: (54) 3520.9920  
E-mail: [sac@menno.com.br](mailto:sac@menno.com.br)  
[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)

Código MENNO: 326 Revisão 07

# Desumidificador de Papel Menno 600 Folhas



# Desumidificador de Papel Menno 1500 Folhas



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
LEIA COM ATENÇÃO

**Menno**

## APRESENTAÇÃO

O Desumidificador de Papel Menno 600 Folhas e o Desumidificador de Papel Menno 1500 Folhas, são produtos destinados a retirar a umidade existente em folhas de sulfite usadas nas máquinas fotocopiadoras e impressora a laser e jato de tinta. O Desumidificador de Papel MENNO ajuda a evitar que durante o ciclo de alimentação das folhas seja tracionada mais de uma folha por vez.

## NORMAS DE SEGURANÇA

É recomendado que estas normas de segurança sejam lidas, entendidas e seguidas antes de operar o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS.

O não atendimento destas normas de segurança podem resultar em graves acidentes ao usuário.

- Não utilizar o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS para qualquer outra finalidade que não sejam as descritas neste manual.
- Utilizar o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS somente em ambientes fechados e sobre uma superfície plana e estável.
- Se o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS não estiver trabalhando adequadamente ou o cabo de alimentação estiver danificado, não opere ou tente consertar, encaminhe o produto a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada MENNO mais próximo da sua região.

Ao conectar o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS a rede elétrica:

- Verificar se a voltagem do DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS é compatível com a rede elétrica.
- Para evitar a possibilidade de choque elétrico, não imerse o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS na água.
- Não permita que o cabo de alimentação fique esticado até a tomada, se utilizar extensões elétricas acautelar-se para que as pessoas não tropessem, principalmente se houver crianças por perto;
- Não sobrecarregue tomadas além da sua capacidade onde o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS será ligado pois isto poderá resultar em fogo ou choque elétrico.
- O cabo de alimentação original é ajustado para suprir energia elétrica de forma apropriada, não altere ou aumente o cabo de alimentação.
- Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada antes de mover o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS ou se não utilizar por longos períodos de tempo.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS sobre uma superfície plana e estável;
- Conecte o plugue do cabo de alimentação na rede elétrica correspondente (127V ou 220V);
- Desfolhe a resma\* antes de posicionar as folhas de papel no desumidificador, não ultrapasse a quantidade máxima indicada pela tabela de capacidade em folhas.
- Deixar 1 cm de folga entre a tampa do DESUMIDIFICADOR 600 / 1500 FOLHAS e o papel, para facilitar a livre circulação do ar;
- O período necessário para que o papel fique seco dependerá da quantidade de papel em seu interior, e também do grau de umidade do mesmo;

(\* ) OBS.: Resma é um conjunto de 500 folhas de papel.

Modelo	Dimensões		
	Comprimento	Largura	Altura
Desumidificador 600 Folhas	410 mm	290 mm	105 mm
Desumidificador 1500 Folhas	415 mm	290 mm	220 mm

600 unidades (máximo)

Modelo	Tensão	Corrente	Potência	Consumo de energia	Tolerância
Desumidificador 600 Folhas	127 Volts	0,212 A	27 Watts	0,027 KW/H	+/- 10%
	220 Volts	0,091 A	20 Watts	0,020 KW/H	
Desumidificador 1500 Folhas	127 Volts	0,212 A	27 Watts	0,027 KW/H	
	220 Volts	0,091 A	20 Watts	0,020 KW/H	

Modelo de Desumidificador		600 Folhas	1500 Folhas
Formato	Dimensões	Capacidade em Folhas	
Carta	216 x 279 mm	600 unidades (máximo)	1500 unidades (máximo)
A4	210 x 297 mm	600 unidades (máximo)	1500 unidades (máximo)
Ofício 9	215 x 315 mm	500 unidades (máximo)	1000 unidades (máximo)
Ofício 2	216 x 330 mm	500 unidades (máximo)	1000 unidades (máximo)